



Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika AD, BT 40 kratek, Vpenjalni \varnothing D1: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302607 20
GTIN	4062406100773
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja G6,3/18.000 min⁻¹.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Zunanji \varnothing D	52 mm
Previsna dolžina A	63 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	20
Vpenjalni \varnothing D ₁	20 mm
Trn za rezkarje	BT 40 kratek
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	AD

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepedIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 20 mm	309900 20