

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261329 20/11
GTIN	4062406100834
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Dolžina glave L <sub>1</sub>	20,5 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	18 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	13 mm
Velikost ploščice	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
ISO-oznaka držala	E20S SVUCR/L11
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje