

Garant**Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261329 16/11
GTIN	4062406100827
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	16,5 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	21 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Celotna dolžina L	200 mm
Srednji premik L_3	11 mm
ISO-oznaka držala	E16R SVUCR/L11
Ø držala D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje