

HOLEX
**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika AD, BT 50 kratek,
Vpenjalni Ø D1: 32mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302657 32
GTIN	4062406100971
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja G6,3/18.000 min⁻¹.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	32 mm
Previsna dolžina A	105 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	32
Zunanji Ø D	72 mm
Trn za rezkarje	BT 50 kratek
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹

Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 32 mm	309900 32