



Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, BT 30 A = 60, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302747 16
GTIN	4062406100988
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena.

- **Vsa držala fino peskana s steklenimi zrci. Kakovost uravnoveženja G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Kakovostna precizna vpenjalna matica.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Napotek:

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 0,5 - 10 mm

Zunanji Ø D: 28 mm

Nadomestna ER-vpenjalna matica: 16

ER-vpenjalni ključ: 16

Tehnični opis

Vpenjalna širina	0,5 - 10 mm
------------------	-------------

Nadomestna ER-vpenjalna matica	16
Zunanji Ø D	28 mm
ER-vpenjalni ključ	16
Trn za rezkarje	BT 30 A = 60
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice