

**Kombinirani trn za rezkarje Oblika A, BT 40 kratek, Ø trna d1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302897 16
GTIN	4062406101114
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja G6,3/18000 min<sup>-1</sup>. Oblika A.

**Uporaba:**

**Z moznikom** za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.

**S sojemalnim obročem** za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.

**Obseg dobave:**

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

**Napotek:**

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

**Tehnični opis**

Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	16
Primeren specialni ključ art. 309840	16
Previsna dolžina A	55 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	16 mm
Zunanji Ø D	32 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	16

Vpenjalni $\varnothing D_1$	16 mm
Trn za rezkarje	BT 40 kratek
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

## Pribor

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40