


Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika A, BT 30 kratek, Ø trna d1: 27mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	303007 27
GTIN	4062406101183
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrnci. Kakovost uravnoveženja G6,3/18000 min⁻¹. Oblika A.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

Tehnični opis

Ø trna d ₁	27 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	27
Primeren specialni ključ art. 309840	27
Zunanji Ø D	50 mm
Previsna dolžina A	40 mm
Vpenjalni premer D ₁	27 mm
Trn za rezkarje	BT 30 kratek
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339

Podatkovni list

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave