

HOLEX**Vpenjalni trn za rezkalne glave Oblika A, BT 30 kratek, Ø trna d1: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303007 22
GTIN	4062406101176
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.

Vsa držala fino peskana s steklenimi zrci. Kakovost uravnoveženja G6,3/18000 min⁻¹. Oblika A.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

Tehnični opis

Ø trna d ₁	22 mm
Previsna dolžina A	40 mm
Zunanji Ø D	48 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	22
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	22
Vpenjalni Ø D ₁	22 mm
Trn za rezkarje	BT 30 kratek
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave