

TRICOFLEX**Ojačana gibljiva cev, črna, AIRSOFT, PVC, Dolžina 50 m, Notranji Ø cevi: 9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080037 9
GTIN	3506111000559
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Cev, ojačana s poliestrskimi vlakni. Temperaturno območje od –15 °C do 60 °C.

Ojačana gibljiva cev Airsoft Performance, prilagodljiva, proti olju odporna cev za stisnjeni zrak za pnevmatska orodja. Delovni tlak 15 barov.

Tehnični opis

Maksimalni obratovalni tlak	15 bar
Zunanji Ø cevi	15 mm
Notranji Ø cevi	9 mm
Značilnost blagovnega imena	Dolžina 50 m
Vrsta izdelka	Cev