

Garant**Ploščica za odrezovanje leva 10°, HU7310, Širina zareze w: 3mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273680 3
GTIN	4045197719126
Razred artikla	21L

Tehnični opis

Toleranca širine zareze w	±0,03 mm
Širina zareze w	3 mm
Podajanje f	0,07 - 0,2 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni
Glavna uporaba	N
Dodatna uporaba	Ti
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HU7310
Radij rezila R	0,05 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Profil rezalnih obračalnih ploščic	leve

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	350 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	350 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	primerno	50 m/min	S
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		