

**Garant****Ploščica za odrezovanje leva 10°, HU7310, Širina zarezane w: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273680 2
GTIN	4045197719102
Razred artikla	21L

**Tehnični opis**

Toleranca širine zarezane w	±0,03 mm
Širina zarezane w	2 mm
Podajanje f	0,05 - 0,15 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Prevleka	neprevlečeni
Glavna uporaba	N
Dodatna uporaba	Ti
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HU7310
Radij rezila R	0,05 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Profil rezalnih obračalnih ploščic	leve

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica  
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	primerno	350 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	350 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	50 m/min	S
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		