

**Mahr****Digitalno pomično merilo IP67, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412733 150
GTIN	4059192002442
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Dobro čitljiv, kontrasten LCD prikazovalnik. Induktivni, vodoodporni merilni sistem. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Merilne površine so zelo fino lepane.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Tehnični opis**

Z globinskim omejevalnikom	da
Standard	ISO 13385
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Dolžina konic	40 mm
Preklop odčitavanja	mm / col
Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,01 mm
Odčitavanje	0,0005 col

Merilno območje	0 - 150 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------