

Tekstilni ozemljilni trak Pritisni gumb 4,0 mm, Barva: GL**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972801 GL
GTIN	4057989621234
Razred artikla	98E

Opis**Izvedba:**

V celoti nekovinska razen priključnih kontaktov (brez stika kovine s kožo). Vtkana prevodna vlakna v traku in električno prevodna umetna masa na notranji strani zapirala. Standardni priključek s pritisknim gumbom 4,0 mm (mednarodno skladen). Ozemljilne zapestnice so individualno nastavljive na uporabnikov obseg zapestja. Ozemljilne zapestnice so pralne pri 30 °C.

Pranje: 30 °C, pisano perilo

Dolžina: 240 mm

Širina: 22 mm

Barva: bleščice

Tehnični opis

Širina	22 mm
Ø gumba	4 mm
nekovinsko	da
Barva	bleščice
Dolžina	240 mm
Ozemljitev oseb	primarna
individualna nastavitve glede na velikost zapestja	da
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Pranje	30 °C, pisano perilo
Vrsta izdelka	Ozemljilna zapestnica

