



Digitalno analogni merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434621 25
GTIN	4946368121123
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Velik digitalni in dodatni analogni prikazovalnik. Enkratna nastavitev ničle, ki je fiksno vpisana. Hitrost postopka nima vpliva na merilni rezultat. **Zaradi omrežnega napajanja primerna za dolgotrajne meritve.** Čvrsto kovinsko ohišje, precizno uležajena tipalna ročica.

Opisno besedilo na sliki:

Podatkovni izhod

Ničle

na poljubnem položaju ali absolutno merilo.

Prednastavitev

Preklop 0,01/0,001 mm.

Priključek

za omrežni napajalnik.

Preklop smeri štetja

Sprememba prikaza

z zelene na rdečo pri prekoračitvi tolerance.

Vklop/izklop

Večkratni preklop

Zadržana maksimalna ali minimalna vrednost in razlika.

Izbira merilnega območja

Ničelna točka, analogni prikaz.

Funkcija:

- Pri prekoračitvi tolerance se spremeni barva ozadja prikaza.
- Najmanjša vrednost
- Pomnilnik največje vrednosti, zaradi tega ni potrebno iskanje točke zasuka.
- Prikaz ničle npr. za merjenje tolerance.
- Preklop smeri merjenja

Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim napajalnim kablom in omrežnim napajalnikom 220 V/9 V/500 mA.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498430, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Kalibriranje	C1
Merilno območje	25 mm
Merilna sila	≤ 1,8 N
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Točnost	0,003 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,01 / 0,001 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/434621-25>