

Garant GRIDLINE

Delovna miza na kolesih, levi del odprt, desno vrata in predal, višina 950 mm, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 1250mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	924014 1250
GTIN	4062406101787
Razred artikla	9GG

Opis

Izvedba:

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili, enoročno zaporo proti izvlečenju predalov in nosilnostjo 75 kg.

Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, tiha **poliuretanska tekalna površina**, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

Ohišje z vrati in odprto ohišje vklj. s pocinkano odlagalno polico z nastavljanjem višine.

Umestitev:

Prednja višina predala (desno) v mm: 75

Višina vrat (desno) v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino (desno): 1

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7016.**

Tehnični opis

Tekalna površina ne pušča sledi	da
---------------------------------	----

Uporabna širina predalov v G	20
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Število vrat	1
Število predalov	1
možnost znižanja	ne
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Ø trdno nameščenega kolesa	125 mm
Debelina delovne plošče	25 mm
ComfortClose	ne
Ø kolesa za zavijanje	125 mm
Dolžina delovne plošče	1250 mm
Blažilnik udarcev	ne
Uporabna globina predalov v G	20
Masa	100,9 kg
Globina delovne plošče	750 mm
Serija	Ready-to-go
Material delovne plošče	Multipleks-bukev
Širina spodnje omare	1100 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	625 mm
Višina	950 mm
Globina spodnje omare	700 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Material roba	Poliuretan
Ročaj	ne
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm

Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Debelina plošče	25 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 75 mm	927805 75
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12