

Garant GRIDLINE

Delovna miza na kolesih, levi del odprt, desno vrata in predal, višina 950 mm, delovna plošča iz bambusa, 20×20G, Dolžina plošče: 1250mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	924011 1250
GTIN	4062406101770
Razred artikla	9GG

Opis

Izvedba:

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili, enoročno zaporo proti izvlečenju predalov in nosilnostjo 75 kg.

Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, tiha **poliuretanska tekalna površina**, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

Ohišje z vrati in odprto ohišje vklj. s pocinkano odlagalno polico z nastavljanjem višine.

Umestitev:

Prednja višina predala (desno) v mm: 75

Višina vrat (desno) v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino (desno): 1

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7016.**

Tehnični opis

Ø trdno nameščenega kolesa	125 mm
----------------------------	--------

Globina delovne plošče	750 mm
Material delovne plošče	Bambus
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	625 mm
Masa	96,7 kg
Širina spodnje omare	1100 mm
ComfortClose	ne
Število predalov	1
Število vrat	1
Debelina delovne plošče	25 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Uporabna globina predalov	500 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Ročaj	ne
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Uporabna globina predalov v G	20
Globina spodnje omare	700 mm
Višina	950 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
možnost znižanja	ne
Material roba	Poliuretan
Serija	Ready-to-go
Uporabna površina predalov v G	20×20
Dolžina delovne plošče	1250 mm
Ø kolesa za zavijanje	125 mm
Blažilnik udarcev	ne
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm

Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Debelina plošče	25 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 75 mm	927805 75