

Garant GRIDLINE

**Delovna miza na kolesih, levo vrata, desno 4 predali, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 1250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	924054 1250
GTIN	4062406101800
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili, enoročno zaporo proti izvlečenju predalov in nosilnostjo 75 kg.

Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, tiha **poliuretanska tekalna površina**, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

**Umestitev:**

Višina vrat (levo) v mm: 625

Predal s prednjo višino (desno): 1

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 200, 250

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Globina delovne plošče	750 mm
Višina	950 mm

Širina spodnje omare	1100 mm
Material delovne plošče	Multipleks-bukev
Ø kolesa za zavijanje	125 mm
ComfortClose	ne
Uporabna globina predalov v G	20
Ročaj	ne
Uporabna globina predalov	500 mm
Število predalov	4
Debelina delovne plošče	25 mm
Globina spodnje omare	700 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	625 mm
Ø trdno nameščenega kolesa	125 mm
Dolžina delovne plošče	1250 mm
Blažilnik udarcev	ne
Število vrat	1
Uporabna širina predalov v G	20
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Masa	139,4 kg
Material roba	Poliuretan
Serija	Ready-to-go
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna širina predalov	500 mm
možnost znižanja	ne
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg

Debelina plošče	25 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

## Pribor

Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 200 mm	927805 200
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 100 mm	927805 100
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 75 mm	927805 75
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 250 mm	927805 250