

Garant GRIDLINE

**Delovna miza na kolesih, levo vrata, desno 5 predalov, delovna plošča iz bambusa, 20×20G, Dolžina plošče: 1250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	924091 1250
GTIN	4062406101817
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili, enoročno zaporo proti izvlečenju predalov in nosilnostjo 75 kg.

Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, tiha **poliuretanska tekalna površina**, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

**Umestitev:**

Višina vrat (levo) v mm: 625

Predal s prednjo višino (desno): 1

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 75, 100, 125, 250

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna globina predalov	500 mm

Ø kolesa za zavijanje	125 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	625 mm
Masa	145,6 kg
Dolžina delovne plošče	1250 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Širina spodnje omare	1100 mm
Ø trdno nameščenega kolesa	125 mm
Višina	950 mm
ComfortClose	ne
Material delovne plošče	Bambus
Število predalov	5
Število vrat	1
Uporabna širina predalov v G	20
Ročaj	ne
Blažilnik udarcev	ne
Material roba	Poliuretan
Uporabna širina predalov	500 mm
možnost znižanja	ne
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Globina spodnje omare	700 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Serija	Ready-to-go
Debelina delovne plošče	25 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg

Debelina plošče	25 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

## Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 250 mm	927805 250
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 75 mm	927805 75
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 200 mm	927805 200
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 100 mm	927805 100