

Garant GRIDLINE

Delovna miza na kolesih, električno nastavljiva po višini, kabel, levo vrata, desno 4 predali, delovna plošča Eluplan, 20×20G, Dolžina plošče: 1500/DEmm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 924517 1500/DE |
| GTIN | 4062406101855 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis

Izvedba:

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili, enoročno zaporo proti izvlečenju predalov in nosilnostjo 75 kg. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Brezstopenjsko električno nastavljiva po višini. Nastavljanje višine z ročnim stikalom.

Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, tiha **poliuretanska tekalna površina**, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

Dolžina priključnega kabla 8 m, z vtičem tipa F.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Umestitev:

Višina vrat (levo): 525

Predal s prednjo višino (desno): 1

Predal s prednjo višino (desno): 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

| | |
|--|---------------|
| Območje nastavljanja višine | 850 - 1050 mm |
| Material roba | Poliuretan |
| Masa | 165,9 kg |
| ComfortClose | ne |
| Debelina delovne plošče | 50 mm |
| Serijska | Ready-to-go |
| Uporabna površina predalov v G | 20×20 |
| Ø trdno nameščenega kolesa | 125 mm |
| Ø kolesa za zavijanje | 125 mm |
| Ročaj | ne |
| Uporabna globina predalov v G | 20 |
| Uporabna širina predalov v G | 20 |
| Maksimalna dvizna sila | 6000 N |
| Število vrat | 1 |
| Hitrost dviganja | 9 mm/s |
| Brezstopenjsko nastavljanje višine | da |
| Globina delovne plošče | 750 mm |
| Princip nastavljanja višine | električno |
| Dolžina delovne plošče | 1500 mm |
| Število koles za zavijanje z zavoro | 2 |
| Uporabna višina ohišja predalnega bloka | 525 mm |
| Uporabna globina predalov | 500 mm |
| možnost znižanja | da |
| Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 |
| Material delovne plošče | Temni Eluplan |
| Širina spodnje omare | 1300 mm |
| Uporabna širina predalov | 500 mm |
| Tekalna površina ne pušča sledi | da |
| Priključna napetost | 250 V |

| | |
|--|--|
| Število predalov | 4 |
| Globina spodnje omare | 700 mm |
| Zapora proti izvlečenju predalov | Enoročno |
| Vrsta IP-zaščite | IP 20 |
| Napajanje | Akumulatorska |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Nazivna napetost | 250 V |
| Tip vtikača, vhod | F |
| Konstruktivna izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi |
| Debelina materiala | 1 mm |
| Nastavljanje višine delovnega mesta | 850-1050 mm |
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 400 kg |
| Izvedba nastavljanja višine | električno |
| Debelina plošče | 50 mm |
| Izvelek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| Kot odpiranja vrat | 180 stopinj |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena | 20x20G |
| Vrsta izdelka | Mobilna delovna miza |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Ročaj za GridLine Tip KO12 | 914226 KO12 |
| Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 75 mm | 927805 75 |
| | 927805 200 |

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 200 mm

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21

914227 KO21

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 100 mm

927805 100

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 150 mm

927805 150