

Garant GRIDLINE

Delovna miza na kolesih, električno nastavljiva po višini, akumulator, levo vrata, desno 4 predali, delovna plošča Eluplan, 20×20G, Dolžina plošče: 1500mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	924617 1500
GTIN	4062406101886
Razred artikla	9GG

Opis

OPOMBA: možnost izbire barve

Izvedba:

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili, enoročno zaporo proti izvlečenju predalov in nosilnostjo 75 kg. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Brezstopenjsko električno nastavljiva po višini. Nastavljanje višine z ročnim stikalom.

Akumulator 230 V/50 Hz – 1500 W, 100 Ah.

Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, tiha **poliuretanska tekalna površina**, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

Umestitev:

Višina vrat (levo) v mm: 525

Predal s prednjo višino (desno): 1

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: 12 V

Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno

Uporabna površina predalov v G: 20×20

Območje nastavljanja višine: 850 - 1050 mm

Dolžina delovne plošče: 1500 mm
 Globina delovne plošče: 750 mm
 Debelina delovne plošče: 50 mm
 Širina spodnje omare: 1300 mm
 Globina spodnje omare: 700 mm

Tehnični opis

Uporabna širina predalov	500 mm
možnost znižanja	da
ComfortClose	ne
Ročaj	ne
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Globina delovne plošče	750 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	12 V
Napetost akumulatorja	12 V
Ø kolesa za zavijanje	125 mm
Brezstopenjsko nastavljanje višine	da
Število vrat	1
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Kapaciteta akumulatorja	100 Ah
Ø trdno nameščenega kolesa	125 mm
Material roba	Poliuretan
Uporabna širina predalov v G	20
Število predalov	4
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Širina spodnje omare	1300 mm
Masa	195,9 kg
Princip nastavljanja višine	električno
Serija	Ready-to-go
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20

Material delovne plošče	Temni Eluplan
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	525 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Nazivna moč	1500 W
Območje nastavljanja višine	850 - 1050 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Debelina delovne plošče	50 mm
Priključna napetost	230 V
Globina spodnje omare	700 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine delovnega mesta	850-1050 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

Pribor

Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 39	953833 39
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 200 mm	927805 200
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/2	950320 100/2
Zarisovanje in žaganje Število orodij 8	954895 8
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 150 mm	927805 150
Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale 5-delna Dimenzije v G 20X20	951885 20X20
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/3	950300 75/3
Delavniška garnitura Število orodij 22	955071 22
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 75/3	950320 75/3
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Garnitura pil Število orodij 6	952253 6
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/4	950320 150/4
Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 32	953821 32
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 20X20	951910 20X20
Garniture klešč Število orodij 5	954305 5
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 100 mm	927805 100
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/1	950300 75/1
Garnitura škatel za male dele easyPick Tip 75/2	950300 75/2
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/3	950320 100/3
Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 20	952505 20
Delavniška garnitura Število orodij 26	955081 26
	950320 75/2

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja
višina/tip predala 75/2

Podloga za predale Mere v G 20X20	951830 20X20
-----------------------------------	--------------

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja
višina/tip predala 75/1

950320 75/1

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja
višina/tip predala 150/5

950320 150/5

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja
višina/tip predala 100/1

950320 100/1

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal
s prednjo višino 75 mm

927805 75

Ročaj za GridLine Tip KO12

914226 KO12

Garniture klešč Število orodij 5

954295 5

Garnitura izvijačev Število orodij 10

953521 10

Garnitura kladiv Število orodij 3

954690 3

Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij
37

953828 37
