

Garant GRIDLINE

Delovna miza na kolesih z električnim pogonom, levo vrata, desno 4 predali, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 1250mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	925424 1250
GTIN	4062406101909
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka 24G in ohišje vrat 16G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili, enoročno zaporo proti izvlečenju predalov in nosilnostjo 75 kg.

Napajanje pogonske enote z vgrajenim akumulatorjem.

Pogonska enota: največja hitrost **4 km/h**, pomik naprej in vzvratno, odmik od tal 30 mm, kolesa z gumijasto tekalno površino, ki ne pušča sledi, mehanska zasilna zavora, slišna energija hrupa (pogon) 45 dB(A).

Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, tiha **poliuretanska tekalna površina**, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

Funkcija:

IPX4: Obstaja zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri, vendar ni zaščite pred tujki ali dotikanjem.

Umestitev:

Višina vrat (levo) v mm: 625

Število polic z nastavljivo višino (levo): 1

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 200, 250

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

možnost znižanja	ne
Material delovne plošče	Multipleks-bukev
Uporabna globina predalov v G	20
Število predalov	4
Nazivna napetost	24 V
Masa	171 kg
Uporabna globina predalov	500 mm
Maksimalna dvižna sila	400 N
Ø kolesa za zavijanje	125 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
ComfortClose	ne
Ročaj	da
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Ø trdno nameščenega kolesa	125 mm
Nazivna moč	73 W
Širina spodnje omare	1100 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	625 mm
Dolžina delovne plošče	1250 mm
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Debelina delovne plošče	25 mm
Število vrat	1
Serija	Ready-to-go
Višina	950 mm
Globina spodnje omare	700 mm
Uporabna širina predalov v G	20

Uporabna površina predalov v G	20×20
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta IP-zaščite	IP X4
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Debelina plošče	25 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 100 mm	927805 100
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 75 mm	927805 75
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
	927805 200

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 200 mm

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 250 mm

927805 250