

Garant GRIDLINE

**Delovna miza na kolesih z električnim pogonom, levo vrata, desno 4 predali, delovna plošča Eluplan, 20×20G, Dolžina plošče: 1250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	925427 1250
GTIN	4062406102111
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka 24G in ohišje vrat 16G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili, enoročno zaporo proti izvlečenju predalov in nosilnostjo 75 kg.

Napajanje pogonske enote z vgrajenim akumulatorjem.

Pogonska enota: največja hitrost **4 km/h**, pomik naprej in vzvratno, odmik od tal 30 mm, kolesa z gumijasto tekalno površino, ki ne pušča sledi, mehanska zasilna zavora, slišna energija hrupa (pogon) 45 dB(A).

Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, tiha **poliuretanska tekalna površina**, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

**Funkcija:**

IPX4: Obstaja zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri, vendar ni zaščite pred tujki ali dotikanjem.

**Umestitev:**

Višina vrat (levo) v mm: 625

Število polic z nastavljivo višino (levo): 1

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 200, 250

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

## Tehnični opis

ComfortClose	ne
Maksimalna dvižna sila	400 N
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Nazivna napetost	24 V
Uporabna globina predalov v G	20
Serija	Ready-to-go
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	625 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Ø kolesa za zavijanje	125 mm
Dolžina delovne plošče	1250 mm
Debelina delovne plošče	25 mm
Material delovne plošče	Temni Eluplan
Globina spodnje omare	700 mm
Masa	171 kg
Število predalov	4
Ročaj	da
Višina	950 mm
Nazivna moč	73 W
Širina spodnje omare	1100 mm
Število vrat	1
Ø trdno nameščenega kolesa	125 mm
možnost znižanja	ne

Uporabna širina predalov	500 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta IP-zaščite	IP X4
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Debelina plošče	25 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

## Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 100 mm	927805 100
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 200 mm	927805 200
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 75 mm	927805 75

Ročaj za GridLine Tip KO12

914226 KO12

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s  
prednjo višino 250 mm

927805 250