

Garant GRIDLINE

6-kotna delovna miza, 20×20G, Model: 6**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	925804 6
GTIN	4062406102135
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Šestkotna delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Model 6 s **6 predali**, model 7 s **7 predali** na blok.

Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev, vodotesno zlepljena. Lakirana z brezbarvnim UV-lakom.

Umestitev:

Prednje višine predala v mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Obseg dobave:

Ohišje s 6 predali, 6 vmesnih pločevin, delovna plošča, pritrdilni material.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Število predalov	6
Višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Uporabna širina predalov	500 mm

Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Masa	600 kg
Površina delovne plošče	lakirana z brezbarvnim lakom
Uporabna globina predalov	500 mm
Višina	850 mm
ComfortClose	ne
Serija	vario
Material delovne plošče	Multipleks-bukev
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna globina predalov v G	20
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	2000 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	6-kotna delovna miza

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21

Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927800 200
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75