


**XNEX 080608, HUM310, Tip: ALU****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215104 ALU
GTIN	4062406103071
Razred artikla	22A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska 2x3-rezalna obračalna plošča iz karbidne trdine za **operacije kotnega rezkanja**. 6 rezalnih robov zagotavlja izjemno ekonomičnost ob nižji ceni za rezilo.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_p = 3\text{mm}$.

Tehnični opis

Tip	ALUMINIJ
Podajanje f_z na zob	0,15 mm
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNEX 080608
Zvrst	HUM310
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	1100 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	1100 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	900 m/min	N
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		