

**XNEX 080608, HBM015, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215106 ST1400
GTIN	4062406103088
Razred artikla	22A

**Opis****Izvedba:**

6 rezalnih robov zagotavlja izjemno ekonomičnost ob nižji ceni za rezilo.

Dvostranska 2×3-rezalna obračalna plošča iz karbidne trdine za **operacije kotnega rezkanja**.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 3\text{mm}$ .

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,21 mm
Tip	ST1400
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNEX 080608
Zvrst	HBM015
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Prevleka	CVD
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	200 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		