

**XNEX 080608, HBM130, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215108 INOX
GTIN	4062406103095
Razred artikla	22A

Opis**Izvedba:**

6 rezalnih robov zagotavlja izjemno ekonomičnost ob nižji ceni za rezilo.

Dvostranska 2×3-rezalna obračalna plošča iz karbidne trdine za **operacije kotnega rezkanja**.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_p = 3\text{mm}$.

Tehnični opis

Tip	INOX
Podajanje f_z na zob	0,12 mm
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNEX 080608
Zvrst	HBM130
Rezalni material	Karbidna trdina
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		