

Garant**Ploščica za odrezovanje/zarezovanje, HB7020, Širina zareze w: 1,5mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273676 1,5
GTIN	4045197719324
Razred artikla	21J

Opis

Izvedba:

Lomilec odrezkov za male \emptyset in zmanjšanje rezalne sile.

Tehnični opis

Toleranca širine zareze w	$\pm 0,03$ mm
Širina zareze w	1,5 mm
Podajanje f	0,03 - 0,12 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7020
Radij rezila R	0,1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	60 m/min	S
GG(G)	primerno	200 m/min	K
CuZn	primerno	250 m/min	N
Uni	primerno		
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		