

Garant**List za zarezovanje HSS, nevtralen, Višina lista h_5 /širina zareze w : 19/3,1mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273560 19/3,1
GTIN	4045197719171
Razred artikla	21U

Opis

Primerno za:

Držalo art. 273984–273994 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

Višina lista h_5	19 mm
Širina zareze w	3,1 mm
za maksimalni \varnothing obdelovanca	40 mm
maksimalna globina zarezovanja t_{maks}	21 mm
Celotna dolžina L	86 mm
Rezalni material	HSS
Vrsta uporabe	nevtralen
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje