

Garant**Vložek za vrtljivo stružno konico, Tip: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320625 5
GTIN	4045197719720
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- **Velika prilagodljivost zaradi različnih geometrij pri enem osnovnem orodju.**
- **V celoti kaljeno in brušeno.**
- **Hitra in ekonomična zamenjava pri obrabi.**

Primerno za :

Stružne konice art. 320615, art. 320617, art. 320659 vel. 2, art. 321265 vel. 3, art. 321335 vel. 2.
ustreza barvni kodi: K12

Zunanji Ø D: 20 mm

minimalni Ø konice D₁: 10 mm

Ø držala d: 12 mm

Uporabna dolžina L₁: 17 mm

Kot konice: 60 stopinj

Zev ključa: 22 mm

Tehnični opis

Ø držala d	12 mm
Uporabna dolžina L ₁	17 mm

minimalni \emptyset konice D ₁	10 mm
Zunanji \emptyset D	20 mm
Kot konice	60 stopinj
Zev ključa	22 mm
ustreza barvni kodi	K12
Vrsta izdelka	Centrirna konica