



Škarje za kable z ragljo za jekleno armirane kable (SWA-kabli), Celotna dolžina: 315mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	731250 315
GTIN	4003773078562
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Rezanje s precizno brušenim in induktivno kaljenim rezilom.

Uporaba:

Za enoročno in dvoročno rezanje jekleno armiranih kablov (SWA-kabli). Idealen za delo na mestih z malo prostora.

Material:

Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju.

Dodatni pribor:

Nadomestni vrtljivi nož art. 731251

Napotek:

Niso primerne za rezanje ACSR-kablov in žičnih vrvi.

Tehnični opis

celotna dolžina	315 mm
Zmogljivost rezanja	380 mm ²
Zmogljivost rezanja do Ø	45 mm
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju

Funkcija raglje

da

Vrsta izdelka

Škarje

PriborVrtljivi nož za škarje za kable SWA vklj. z vijakom in matico
Tip 315

731251 315