



## Klimatski merilnik Garnitura za zračni pretok, Tip: HD



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474162 HD
GTIN	4029547019364
Razred artikla	47B

### Opis

#### Izvedba:

Klimatski merilnik Testo 440 za merjenje **hitrosti pretoka in volumenskega toka v prezračevalnem kanalu (m/s, m<sup>3</sup>/h)**. Merilna sonda iz ogrevne žice (glava sonde 9 mm) za manjše zračne pretoke do 30 m/s. Vklj. s temperaturnim senzorjem.

#### Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Klimatski merilnik Testo 440 art. 474141 vel. 440, 3 × baterija Mignon tip AA, USB-kabel, kovček art. 474161 vel. K in poročilo o kalibriranju. Sonda iz ogrevne žice art. 474152 vel. HD

### Tehnični opis

Merilno območje	0 - 30 m/s
Točnost (m/s + % izmerjene vrednosti)	±0,03 + 4 % (od 0 do 20 m/s) ±0,5 + 5 % (od 20,01 do 30 m/s)
Delovna temperatura	-20 - 70 °C
Vrsta IP-zaščite	IP 54

Napajanje	Baterijsko napajanje
Tip baterij	Mignon, AA
Število vključenih baterij	3
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Klimatski merilnik

---

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6

081561 LR6