


Garant**Rezkalna obračalna ploščica Ø 20 mm topa, konična, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212784 ST1400
GTIN	4062406103194
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.

· **Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: $\pm 0,015$ mm.**

Podajanje f_z v jeklo < 60 HRC: 0,1 mm

Zvrst: HB4015

Tehnični opis

Tip	ST1400
Zvrst	HB4015
Radij rezila	2 mm
Rezalni material	HM
Radij, Wiper, aksialno	20 mm
Radij, Wiper, radialno	40 mm
Radij rezila R_1	2 mm

Dolžina rezil L_c	10 mm
Podajanje f_z v jeklo < 1400 N/mm ²	0,15 mm
Podajanje f_z v jeklo < 60 HRC	0,1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje