

**Garant**

**Svedri-povrtala, v celoti iz karbidne, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC: 9,97 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	122795 9,97
GTIN	4062406102845
Razred artikla	11P

**Opis****Izvedba:**

**Vrtanje in povrtavanje v enem delovnem koraku.** Največja natančnost krožnega teka. **S 4 rezili za povrtavanje** za optimalno točnost mer in kakovost površine, kot pri povrtavanju.

**Priporočilo:****Maksimalna globina vrtanja:**

globina vpenjalnega utora (glej tabelo) minus  $1,5 \times$  nazivni Ø.

**Napotek:**

Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .1

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB**: naročite **art. 122795 + 129100HB**.

Oblika **HE**: naročite **art. 122795 + 129100HE**.

z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari

Toleranca Ø izvrtine:  $\pm 0,003$

Standard: Tovarniški standard

Število rezil Z: 2

Toleranca Ø izvrtine:  $\pm 0,003$

Priporočena maksimalna globina vrtanja  $L_2$ : 46,1 mm

Celotna dolžina L: 103 mm

Ø držala  $D_s$ : 10 mm

Podajanje f v jeklo  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,23 mm/v

**Tehnični opis**

Podajanje f v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,23 mm/v
Dolžina utorov $L_c$	61 mm

Nazivni $\varnothing D_c$	9,97 mm
Število rezil Z	2
Standard	Tovarniški standard
Celotna dolžina L	103 mm
Toleranca držala	h6
$\varnothing$ držala $D_s$	10 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja $L_2$	46,1 mm
Toleranca $\varnothing$ izvrtine	$\pm 0,003$
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Globina vrtanja do	5xD
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	80 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	80 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	65 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	55 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	35 m/min	P
GG(G)	primerno	60 m/min	K
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
Zrak	primerno		

**Storitve**

Brušenje držala Tip HB

129100 HB

Brušenje držala Tip HE

129100 HE