

Garant**Rezkalna obračalna ploščica Ø 32 mm topa, konična, Tip: HART****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 212799 HART |
| GTIN | 4062406103361 |
| Razred artikla | 21A |

Opis**Izvedba:**

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.

· **Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: $\pm 0,015$ mm.**

Podajanje f_z v jeklo < 60 HRC: 0,15 mm

Zvrst: HB7705

Tehnični opis

| | |
|------------------------|--------|
| Tip | HART |
| Zvrst | HB7705 |
| Radij rezila | 4 mm |
| Rezalni material | HM |
| Radij, Wiper, aksialno | 32 mm |
| Radij, Wiper, radialno | 64 mm |
| Radij rezila R_1 | 4 mm |

| | |
|--|--|
| Dolžina rezil L_c | 16 mm |
| Podajanje f_z v jeklo < 1400 N/mm ² | 0,22 mm |
| Podajanje f_z v jeklo < 60 HRC | 0,15 mm |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 |
| Prevleka | TiN |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |