


**Garant****Rezkalna obračalna ploščica Ø 32 mm topa, konična, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212799 ST1400
GTIN	4062406103354
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

**Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.**

· **Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave:  $\pm 0,015$  mm.**

Podajanje  $f_z$  v jeklo < 60 HRC: 0,15 mm

Zvrst: HB4015

**Tehnični opis**

Tip	ST1400
Zvrst	HB4015
Radij rezila	4 mm
Rezalni material	HM
Radij, Wiper, aksialno	32 mm
Radij, Wiper, radialno	64 mm
Radij rezila $R_1$	4 mm

Dolžina rezil $L_c$	16 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,22 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo < 60 HRC	0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje