



## ER-vpenjalna matica z nastavljanjem krožnega teka, za ER: 25



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	309619 25
GTIN	2050002004023
Razred artikla	33E

### Opis

#### Izvedba:

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.

Nastavitev krožnega teka na ničlo s 6 vijaki. **Z utori.**

#### Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Zelo primerno za stružnice, tako za statična kot za gnana orodja.

#### Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ ER art. 309680 – 309740.

Enostranski viličasti ključ (za vel. 16) art. 613300 vel. 25.

#### Napotek:

Glave in vpenjalne matice so posamično centrirane!

Do 6000 min<sup>-1</sup>.

### Tehnični opis

Zunanji Ø D	50 mm
Navoj	M32 × 1,5

za ER	25 mm
Celotna dolžina L	21,8 mm
Standard	DIN 6499 D
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice