

Garant**Vložek za vrtljivo stružno konico, Tip: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320625 2
GTIN	4045197719096
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- **Velika prilagodljivost zaradi različnih geometrij pri enem osnovnem orodju.**
- **V celoti kaljeno in brušeno.**
- **Hitra in ekonomična zamenjava pri obrabi.**

Primerno za :

Stružne konice art. 320615, art. 320617, art. 320659 vel. 2, art. 321265 vel. 3, art. 321335 vel. 2.
ustreza barvni kodi: K12

Zunanji Ø D: 14 mm

Ø držala d: 12 mm

Uporabna dolžina L₁: 20 mm

Kot konice: 60 stopinj

Zev ključa: 12 mm

Tehnični opis

Ø držala d	12 mm
Uporabna dolžina L ₁	20 mm

Zunanji Ø D	14 mm
Kot konice	60 stopinj
Zev ključa	12 mm
ustreza barvni kodi	K12
Vrsta izdelka	Centrirna konica