

**Garant****Sinhronska glava orodja za ER25, Ø držala navojnega svedra d2: 9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338185 9
GTIN	4062406103613
Razred artikla	31P

**Opis****Izvedba:**

- Vrtanje oz. oblikovanje navojev na strojih s sinhroniziranim vretenom.
- Minimalna dolžinska izravnava: +0,5 mm/-0,2 mm.
- Kompenzacija napak pri sinhronizaciji, zato je kakovost navojev boljša in življenjska doba bistveno podaljšana.
- Za vpenjala za vpenjalne kavljice in gnana orodja po standardu ISO 15488 (DIN 6499).
- Primerno za levi in desni navoj.

**Izvedba, oglaševalsko besedilo:**

- Minimalna dolžinska izravnava: +0,5 mm/-0,2 mm.
- Kompenzacija napak pri sinhronizaciji, boljša kakovost navojev in bistveno daljša življenjska doba.

**Primerno za:**

ER-sinhronska vpenjala art. 338180.

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	40 mm
4-kotno držalo	7 mm
za Ø držala navojnega svedra d <sub>2</sub> DIN 374/376	M12
za Ø držala navojnega svedra d <sub>2</sub> DIN 371	M9
Ø D <sub>2</sub>	19 mm
z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari

Vrsta izdelka

Adapter z navojnim svedrom