

Garant**Sinhronska glava orodja za ER16, Ø držala navojnega svedra d2: 6mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 338183 6 |
| GTIN | 4062406102074 |
| Razred artikla | 31P |

Opis**Izvedba:**

- Vrtanje oz. oblikovanje navojev na strojih s sinhroniziranim vretenom.
- Minimalna dolžinska izravnava: +0,5 mm/-0,2 mm.
- Kompenzacija napak pri sinhronizaciji, zato je kakovost navojev boljša in življenjska doba bistveno podaljšana.
- Za vpenjala za vpenjalne kavljice in gnana orodja po standardu ISO 15488 (DIN 6499).
- Primerno za levi in desni navoj.

Primerno za:

ER-sinhronska vpenjala art. 338180.

Tehnični opis

| | |
|---|----------------------------|
| Prevesna dolžina L ₁ | 32 mm |
| 4-kotno držalo | 4,9 mm |
| za Ø držala navojnega svedra d ₂ DIN 374/376 | M8 |
| za Ø držala navojnega svedra d ₂ DIN 371 | M5-6 |
| Ø D ₂ | 12,7 mm |
| z notranjim hlajenjem | da, z največ 50 bari |
| Vrsta izdelka | Adapter z navojnim svedrom |

