

Garant**Sinhronsko vpenjalo, za ER-vpenjalne stročnice: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338180 25
GTIN	4062406103712
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

- Vrtanje oz. oblikovanje navojev na strojih s sinhroniziranim vretenom.
- Minimalna dolžinska izravnava: +0,5 mm/-0,2 mm.
- Kompenzacija napak pri sinhronizaciji, zato je kakovost navojev boljša in življenjska doba bistveno podaljšana.
- Za vpenjala za vpenjalne kavlje in gnana orodja po standardu ISO 15488 (DIN 6499).
- Primerno za levi in desni navoj.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

- Vrtanje oz. oblikovanje navojev na strojih s sinhroniziranim vretenom.
- Minimalna dolžinska izravnava: +0,5 mm/-0,2 mm.
- Kompenzacija napak pri sinhronizaciji, zato je kakovost navojev boljša in življenjska doba bistveno podaljšana.
- Za vpenjala za vpenjalne kavlje in gnana orodja po standardu ISO 15488 (DIN 6499).
- Primerno za levi in desni navoj.

Primerno za:

Glava za ER-vpenjalne stročnice

Tehnični opis

z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari
Vrsta izdelka	Držalo za vpenjalno stročnico

