

Garant
VHM četrtkrožni rezkar HPC, TiAlN, Radij r: 1,5mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	208023 1,5
GTIN	4062406103606
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:
Z ravnimi utori, brez popačenja profila.

 Toleranca: $r = \pm 0,01 \text{ mm}$.

Uporaba:

 Za zaokroževanje in posnemanje **robov s konturo**.

Tehnični opis

Radius r	1,5 mm
Ø držala D_s	10 mm
Velik Ø D_2	10 mm
Dolžina rezil L_c	1,5 mm
Majhen Ø D_3	7 mm
Število zob Z	6
Celotna dolžina L	75 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Strategija odrezovanja	HPC
Radiusno rezkanje	naprej
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM

Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Toleranca radija konture	±0,01
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Viertelkreisfräser

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	800 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	600 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------

