

Garnitura ploščatih prijemalnih magnetov, 2-delna, z navojnim nastavkom, Neodim, Ø: 66mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085926 66
GTIN	5012095608417
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- Oklopljeno ploščato prijemalo s 3- do 6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
- Gumirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo in zaščito površine.
- Gumirana površina povečuje stranske držalne sile.
- Magnetno jedro iz neodima.

Uporaba:

Na lakiranih površinah, brez prask in drsenja.

Tehnični opis

Višina z navojem	23,5 mm
Površina materiala	gumirano
Nazivna sila držanja	180 N
Višina	8,5 mm
Ø	66 mm
Navoj	M8 mm
Material magnetnega jedra	Neodim

Vrsta izdelka

Ploščati prijemalni magnet