

HOLEX**ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre, ER11, Nazivni Ø vpenjanja d: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309399 4
GTIN	4062406104450
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.
S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 70 barov).

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Napotek:

HOLEX® ER-vpenjalne stročnice niso združljive z glavami za vpenjalne stročnice Centro P in HiRunER. S tesnilom.

Tehnični opis

Trn za rezkarje	ER11
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm
Tip	4031 E
Zunanji Ø D	11,3 mm
Celotna dolžina L	18 mm

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava