

**HOLEX****Vlečna vpenjalna stročnica, okrogla, DIN 6341, 355 E, Ø vpenjanja: 13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329705 13
GTIN	4062406104610
Razred artikla	32B

**Opis****Izvedba:**Vpenjalne stročnice, **okrogli profil v koraku 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Žagasti navoj

**Standard:****DIN 6341****Točnost:****Tolerance krožnega teka:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm**Napotek:**Drugi premeri in oblike (npr. 4-kotni ali 6-kotni) **po ponudbi!****Tehnični opis**

Kot $\alpha$	17,5 stopinj
K	28 mm
Celotna dolžina L	123 mm
F	20 mm
Žagasti navoj G	S20x2 mm
Standard	DIN 6341
Tip	355 E
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

