

Ploščati magnet z izvrtino, Neodim, Ø: 40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085932 40
GTIN	5012095608516
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.**
- **Površina je pocinkana, magnetno jedro iz neodima.**
- **Oklopljeno ploščato prijemalo s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.**

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vijačno pritrditvijo.

Tehnični opis

Višina	8 mm
Ø	40 mm
Ø izvrtine	5,5 mm
Nazivna sila držanja	500 N
Maksimalna temperaturna odpornost	80 °C
Material magnetnega jedra	Neodim
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

