

Garant**Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 25/1,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273758 25/1,5
GTIN	4045197720337
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Napotek:

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

Tehnični opis

Globina zareze t_{maks}	10,5 mm
Širina zareze w	1,5 mm
Funkcijska širina L_4	26,5 mm
Dolžina glave L_1	29 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Celotna dolžina L	150 mm
Širina držala b	25 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke
Celotna dolžina 50 mm

659874 50

Vpenjalni vijak Tip 6

279815 6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 1600 cNm

659906 1600

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 1600 cNm

659957 1600