

HOLEX**Vlečna vpenjalna stročnica, okrogla, DIN 6341, 386 E, Ø vpenjanja: 18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329755 18
GTIN	4062406104825
Razred artikla	32B

Opis**Izvedba:**

Vpenjalne stročnice, **okrogli profil v koraku 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**
Trapezni navoj

Standard:**DIN 6341****Točnost:**

Tolerance krožnega teka: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

Napotek:

Drugi premeri in oblike (npr. 4-kotni ali 6-kotni) **po ponudbi!**

Tehnični opis

F	32 mm
Kot α	20 stopinj
Celotna dolžina L	115 mm
K	45 mm
Trapezni navoj G	Tr32×1,5 mm
Standard	DIN 6341
Tip	386 E
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

