



## Vlečna vpenjalna stročnica, okrogla, DIN 6341, 386 E, Ø vpenjanja: 29mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	329755 29
GTIN	4062406104931
Razred artikla	32B

### Opis

#### Izvedba:

Vpenjalne stročnice, **okrogli profil v koraku 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**  
Trapezni navoj

#### Standard:

**DIN 6341**

#### Točnost:

**Tolerance krožnega teka:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

#### Napotek:

Drugi premeri in oblike (npr. 4-kotni ali 6-kotni) **po ponudbi!**

### Tehnični opis

Kot $\alpha$	20 stopinj
Celotna dolžina L	115 mm
K	45 mm
F	32 mm
Ø vpenjanja	29 mm
Trapezni navoj G	Tr32×1,5 mm
Standard	DIN 6341
Tip	386 E

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava