



Vlečna vpenjalna stročnica, okrogla, DIN 6341, 386 E, Ø vpenjanja: 28mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	329755 28
GTIN	4062406104924
Razred artikla	32B

Opis

Izvedba:

Vpenjalne stročnice, **okrogli profil v koraku 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**
Trapezni navoj

Standard:

DIN 6341

Točnost:

Tolerance krožnega teka: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

Napotek:

Drugi premeri in oblike (npr. 4-kotni ali 6-kotni) **po ponudbi!**

Tehnični opis

K	45 mm
Celotna dolžina L	115 mm
F	32 mm
Kot α	20 stopinj
Trapezni navoj G	Tr32×1,5 mm
Standard	DIN 6341
Tip	386 E
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

