

**HOLEX****Vlečna vpenjalna stročnica, okrogla, DIN 6341, 386 E, Ø vpenjanja: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329755 25
GTIN	4062406104894
Razred artikla	32B

**Opis****Izvedba:**

Vpenjalne stročnice, **okrogli profil v koraku 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**  
Trapezni navoj

**Standard:****DIN 6341****Točnost:**

**Tolerance krožnega teka:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

**Napotek:**

Drugi premeri in oblike (npr. 4-kotni ali 6-kotni) **po ponudbi!**

**Tehnični opis**

F	32 mm
Trapezni navoj G	Tr32×1,5 mm
Celotna dolžina L	115 mm
K	45 mm
Kot α	20 stopinj
Standard	DIN 6341
Tip	386 E
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

